


CITO Cushion Crease

CITO Cushion Crease Plus


Perfil de hendido de alta calidad para el procesamiento de cartón ondulado

Desarrollado específicamente para su utilización en herramientas de troquelado plano y rotativo por parte de fabricantes de troqueles y empresas procesadoras de cartón ondulado

- Extraordinaria capacidad adhesiva
- Excelente resistencia al desgaste y a la altitud
- Control visual de la calidad sencillo mediante codificación por colores
- Disponible como variante autoadhesiva EasyFix en rollos CMR fáciles de usar
- La tecnología autoadhesiva EasyFix con Fingerlift hace que su uso sea aún más fácil y eficiente




CITO Cushion Crease – Perfil de hendido



CITO Cushion Crease se emplea en la línea de ranura para reforzar la compresión del cartón ondulado y optimizar las propiedades de plegado, especialmente en el sentido de la ondulación.


Cushion Crease



Descripción	Dimensiones (A × H)	Color	Unidad	Artículo n°
70 Shore A				
Cushion Crease	16,5 × 6,4 mm	Amarillo	1 Bobina / 50 m	BPB00142
Cushion Crease	17,0 × 7,0 mm	Verde	1 Bobina / 50 m	BPB00143
Cushion Crease	17,5 × 7,5 mm	Dorado	1 Bobina / 50 m	BPB00153
Cushion Crease	18,0 × 8,0 mm	Azul	1 Bobina / 50 m	BPB00144
Cushion Crease	18,5 × 8,5 mm	Lila	1 Bobina / 50 m	BPB00151
Cushion Crease	20,0 × 9,0 mm	Naranja	1 Bobina / 50 m	BPB00145
Cushion Crease	20,0 × 9,7 mm	Blanco	1 Bobina / 50 m	BPB00152
Cushion Crease	20,0 × 10,0 mm	Rosa	1 Bobina / 50 m	BPB00154

Indicación: Las durezas indicadas Shore (gama de durezas) A pueden diferir ligeramente.

Cushion Crease EasyFix




Descripción	Dimensiones (A × H)	Color	Unidad	Artículo n°
70 Shore A				
Cushion Crease EasyFix	16,5 × 6,4 mm	Amarillo	1 Rollo / 20 m	BPB01242
Cushion Crease EasyFix	17,0 × 7,0 mm	Verde	1 Rollo / 20 m	BPB01243
Cushion Crease EasyFix	17,5 × 7,5 mm	Dorado	1 Rollo / 20 m	BPB01253
Cushion Crease EasyFix	18,0 × 8,0 mm	Azul	1 Rollo / 20 m	BPB01244
Cushion Crease EasyFix	18,5 × 8,5 mm	Lila	1 Rollo / 18 m	BPB01251
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,0 mm	Naranja	1 Rollo / 16 m	BPB01245
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,7 mm	Blanco	1 Rollo / 15 m	BPB01252
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 10,0 mm	Rosa	1 Rollo / 15 m	BPB01254

Indicación: Las durezas indicadas Shore (gama de durezas) A pueden diferir ligeramente.




CITO Cushion Crease Plus – Perfil de hendido



CITO Cushion Crease Plus se utiliza principalmente en el procesamiento de ondas dobles y múltiples. Este perfil se emplea en la línea de hendido para reforzar la compresión del cartón ondulado en un área más amplia y para optimizar las propiedades de plegado, especialmente en el sentido de la ondulación.


Cushion Crease Plus



Descripción	Dimensiones (A x H)	Color	Unidad	Artículo n°
70 Shore A				
Cushion Crease Plus	21 x 7,0 mm	Verde	1 Bobina / 50 m	BPB00171
Cushion Crease Plus	21 x 7,5 mm	Oro	1 Bobina / 50 m	BPB00172
Cushion Crease Plus	21 x 8,0 mm	Azul	1 Bobina / 50 m	BPB00173
Cushion Crease Plus	21 x 8,5 mm	Lila	1 Bobina / 50 m	BPB00174
Cushion Crease Plus	21 x 9,0 mm	Naranja	1 Bobina / 50 m	BPB00175
Cushion Crease Plus	21 x 9,5 mm	Blanco	1 Bobina / 50 m	BPB00176
Cushion Crease Plus	21 x 11,0 mm	Beige	1 Bobina / 50 m	BPB00180
Cushion Crease Plus	21 x 12,0 mm	Marrón	1 Bobina / 35 m	BPB00182

Indicación: Las durezas indicadas Shore (gama de durezas) A pueden diferir ligeramente.

Cushion Crease Plus EasyFix



Descripción	Dimensiones (A x H)	Color	Unidad	Artículo n°
70 Shore A				
Cushion Crease Plus EasyFix	21 x 9,0 mm	Naranja	1 Rollo / 16 m	BPB01275
Cushion Crease Plus EasyFix	21 x 9,5 mm	Blanco	1 Rollo / 14 m	BPB01276
Cushion Crease Plus EasyFix	21 x 11,0 mm	Beige	1 Rollo / 12 m	BPB01280

Indicación: Las durezas indicadas Shore (gama de durezas) A pueden diferir ligeramente.



CITO Cushion Crease y CITO Cushion Crease Plus son adecuados para el uso en **herramientas de troqueles planos y rotativos**.

El perfil de ranura se caracteriza por una **excelente resistencia al desgaste y a la altitud**.

Gracias a la **codificación por colores** se puede realizar fácilmente un control visual de la calidad del troquelado producido.

CITO Cushion Crease y CITO Cushion Crease Plus están disponibles como **modelo autoadhesivo EasyFix** en **rollos CMR** fáciles de usar. La variante autoadhesiva EasyFix permite un posicionamiento exacto de los materiales de expulsión sobre el troquel, así como una eliminación del caucho sin dejar restos. De este modo, la superficie del troquel no resulta dañada. No hay necesidad de una fijación adicional mediante grapadora.



Soporte CMR para contrahendidos CITO: concebidos para el almacenamiento y procesamiento eficaz de contrahendidos en rollos

El compacto soporte CMR para discos CMR destaca por su estructura estable y puede alojar hasta 4 discos CMR.

Las ventajas de un vistazo:

- Almacenamiento y procesamiento eficaz de material en rollos
- Diseño compacto para ahorrar espacio
- Estructura estable
- Apto para hasta cuatro rollos CMR
- Los rollos CMR se pueden extraer uno a uno

Óptimo para:

- CITO ULTIMATE CMR
- CITO DYNAMIC CMR
- CITO BASICplus CMR
- CITO Cushion Crease EasyFix y CITO Cushion Crease Plus EasyFix

Descripción	UV	Artículo n°
Soporte CMR para 4 unidades de CITO	1 pieza	BDA00002

Dimensiones: Profundidad: 460 mm; ancho: 380 mm; altura: 410 mm

Dimensiones montado incl. rollo CMR Profundidad: 530 mm; ancho: 380 mm; altura: 655 mm



Encontrará más información
sobre CITO Cushion Crease:
www.cito.de/cushion-crease