


CITO Cushion Crease CITO Cushion Crease Plus


Vysoce kvalitní rýhovací profil pro zpracování vlnité lepenky

Speciálně vyvinutý k použití na plochých a rotačních razicích nástrojích pro výrobce razicích forem a pro zpracovatele vlnité lepenky

- Vynikající lepidlost
- Vynikající odolnost proti výškám a opotřebování
- Jednoduchá vizuální kontrola kvality pomocí barevného kódování
- K dispozici jako samolepicí varianta EasyFix na uživatelsky komfortních kotoučích CMR
- Díky samolepicí technologii EasyFix s ouškem Fingerlift je použití mnohem uživatelsky přívětivější a efektivnější




CITO Cushion Crease – rylovací profil



CITO Cushion Crease se použije na linii rýhy, aby se podařilo zkomprimování vlnité lepenky a optimalizovalo se chování skládání, obzvláště průběh vlnění.


Cushion Crease



Označení	Rozměry (Š × V mm)	Barva	OJ	Obj.č.
70 Shore A				
Cushion Crease	16,5 × 6,4 mm	žlutá	1 cívka / 50 m	BPB00142
Cushion Crease	17,0 × 7,0 mm	zelená	1 cívka / 50 m	BPB00143
Cushion Crease	17,5 × 7,5 mm	zlatá	1 cívka / 50 m	BPB00153
Cushion Crease	18,0 × 8,0 mm	modrá	1 cívka / 50 m	BPB00144
Cushion Crease	18,5 × 8,5 mm	fialová	1 cívka / 50 m	BPB00151
Cushion Crease	20,0 × 9,0 mm	oranžová	1 cívka / 50 m	BPB00145
Cushion Crease	20,0 × 9,7 mm	bílá	1 cívka / 50 m	BPB00152
Cushion Crease	20,0 × 10,0 mm	růžová	1 cívka / 50 m	BPB00154

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.

Cushion Crease EasyFix




Označení	Rozměry (Š × V mm)	Barva	OJ	Obj.č.
70 Shore A				
Cushion Crease EasyFix	16,5 × 6,4 mm	žlutá	1 kotouč / 20 m	BPB01242
Cushion Crease EasyFix	17,0 × 7,0 mm	zelená	1 kotouč / 20 m	BPB01243
Cushion Crease EasyFix	17,5 × 7,5 mm	zlatá	1 kotouč / 20 m	BPB01253
Cushion Crease EasyFix	18,0 × 8,0 mm	modrá	1 kotouč / 20 m	BPB01244
Cushion Crease EasyFix	18,5 × 8,5 mm	fialová	1 kotouč / 18 m	BPB01251
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,0 mm	oranžová	1 kotouč / 16 m	BPB01245
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 9,7 mm	bílá	1 kotouč / 15 m	BPB01252
Cushion Crease EasyFix	20,0 × 10,0 mm	růžová	1 kotouč / 15 m	BPB01254

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.




CITO Cushion Crease Plus – rylovací profil



Profil CITO Cushion Crease Plus se používá hlavně při zpracování dvojité a vícenásobné vlnitosti. Rýhovací profil se použije na linii rýhy, aby se podařilo zkomprimování lepenky ve větší oblasti a optimalizovalo se chování skládání, speciálně průběhu vlnitosti.


Cushion Crease Plus



Označení	Rozměry (Š × V mm)	Barva	OJ	Obj.č.
70 Shore A				
Cushion Crease Plus	21 × 7,0 mm	Zelená	1 cívka / 50 m	BPB00171
Cushion Crease Plus	21 × 7,5 mm	Zlato	1 cívka / 50 m	BPB00172
Cushion Crease Plus	21 × 8,0 mm	Modrá	1 cívka / 50 m	BPB00173
Cushion Crease Plus	21 × 8,5 mm	Lila	1 cívka / 50 m	BPB00174
Cushion Crease Plus	21 × 9,0 mm	Oranžová	1 cívka / 50 m	BPB00175
Cushion Crease Plus	21 × 9,5 mm	Bílá	1 cívka / 50 m	BPB00176
Cushion Crease Plus	21 × 11,0 mm	Béžová	1 cívka / 50 m	BPB00180
Cushion Crease Plus	21 × 12,0 mm	Hnědá	1 cívka / 35 m	BPB00182

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.

Cushion Crease Plus EasyFix



Označení	Rozměry (Š × V mm)	Barva	OJ	Obj.č.
70 Shore A				
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,0 mm	Oranžová	1 kotouč / 16 m	BPB01275
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 9,5 mm	Bílá	1 kotouč / 14 m	BPB01276
Cushion Crease Plus EasyFix	21 × 11,0 mm	Béžová	1 kotouč / 12 m	BPB01280

Poznámka: Uvedená tvrdost v Shore A se může lehce lišit.



CITO Cushion Crease a CITO Cushion Crease Plus jsou vhodné k použití na plochých a rotačních razících nástrojích.

Rýhovací profil se vyznačuje vynikající odolností proti výškám a opotřebením.

Díky barevnému kódování lze kontrolu kvality hotové razící formy provést jednoduše vizuálně.

CITO Cushion Crease a CITO Cushion Crease Plus jsou k dispozici jako samolepicí provedení EasyFix na uživatelsky komfortních kotoučích CMR. Samolepicí varianta EasyFix umožňuje přesné umístění materiálů vyhazování na razící formě, jakož i odstranění beze zbytků. Povrch razící formy se přitom nepoškodí. Od dodatečného upevnění sponkováním je možné upustit.



Držák CMR pro rýhovací matrice CITO – pro efektivní skladování a zpracování rýhovacích matic v roli

Kompaktní držák CMR pro disky CMR se vyznačuje stabilní konstrukcí a pojme až čtyři disky CMR.

Advantages at a glance:

- Efektivní skladování a zpracování materiálů v rolích
- Kompaktní a prostorově úsporný design
- Stabilní konstrukce
- Vhodný až pro čtyři role CMR
- Role CMR lze odebírat jednotlivě

Optimálně se hodí pro:

- CITO ULTIMATE CMR
- CITO DYNAMIC CMR
- CITO BASICplus CMR
- CITO Cushion Crease EasyFix a CITO Cushion Crease Plus EasyFix

Označení	Množství	Obj.č.
CITO držák CMR čtyřnásobný	1 ks	BDA00002

Rozměry: hloubka: 460 mm, šířka: 380 mm, výška: 410 mm

Instalační rozměry vč. disku CMR: hloubka: 530 mm, šířka: 380 mm, výška: 655 mm



Další informace o
CITO Cushion Crease:
www.cito.de/cushion-crease