

CITOSOL ACTIVE

Propriétés

- Non soumis à un étiquetage de risque selon le règlement CLP
- Classe de stockage 12
- Liquides non inflammables
- COV 73,54 % (2010/75/UE)
- Certifié ISEGA
- Classe de danger pour l'eau 1
- Densité 0,96 g/cm³
- Ne contient aucun composant d'origine animale
- Biodégradable

CITOSOL ACTIVE est un nettoyant puissant et moderne pour les plaques de découpe et les applications industrielles et techniques.

Ce nettoyant puissant élimine efficacement, rapidement et sans laisser de résidus les colles, les huiles, les graisses, les résines, les cires ainsi que d'autres salissures tenaces, pour des surfaces propres et des assemblages collés fiables.

Son évaporation rapide permet une poursuite rapide du traitement et laisse des surfaces prêtes à l'emploi, exemptes de résidus gênants.

CITOSOL ACTIVE active la surface grâce à son action nettoyante. La force d'adhérence des bandes adhésives, des revêtements et des impressions s'en voit ainsi renforcée.

Certifié ISEGA : produit testé pour une utilisation dans des zones de production en contact avec les denrées alimentaires des secteurs de l'emballage, du carton ondulé et de l'agroalimentaire, conformément aux spécifications du rapport d'expertise ISEGA. Conforme aux exigences des concepts d'hygiène selon le système HACCP ainsi qu'à celles des normes de qualité et de sécurité alimentaire telles que les normes BRCGS et IFS. La base de cette conformité est la déclaration de sécurité ISEGA pour le domaine d'application prévu.

CITOSOL ACTIVE est biodégradable.

CITOSOL ACTIVE peut être utilisé pour les applications suivantes :

- Élimination de résidus de colle
- Nettoyage/dégraissage des plaques de découpe interchangeables
- Nettoyage de la platine de découpe
- Nettoyage/dégraissage des machines et des composants de machines
- Élimination des étiquettes

CITOSOL ACTIVE peut par exemple remplacer : l'acétone, l'IPA, l'acétate d'éthyle, les nettoyants pour freins, les diluants, l'essence de lavage etc.

Application

CITOSOL ACTIVE s'applique non dilué à l'aide du vaporisateur à pompe ou d'un chiffon. Après avoir laissé agir brièvement (en fonction du degré de salissure), le nettoyant doit être éliminé en frottant ou en rinçant à l'eau claire. Température d'utilisation : 10 °C - 50 °C.

Avant utilisation sur du caoutchouc ou du plastique, vérifiez la compatibilité avec le matériau sur une zone peu visible. Peut endommager les surfaces peintes. En cas de doute, vérifiez la compatibilité avec le matériau avant utilisation.

Compatibilité avec les matériaux

Ce produit est compatible avec l'acier inoxydable, l'acier, le PP, le PET et le PUR.

Entreposage

Protéger du gel, de la chaleur et de la lumière directe du soleil. Conserver entre 5 °C et 35 °C dans son emballage d'origine.

Durée de conservation : 12 mois.

CITOSOL ACTIVE appartient à la classe de stockage 12 selon la norme TRGS 510 et est donc ininflammable. Cela réduit les exigences en matière de stockage et de protection contre les incendies.

Conditionnement

- BMA00020 – CITOSOL ACTIVE, flacon en plastique de 1 litre
- BMA00021 – CITOSOL ACTIVE, bidon de 5 litres
- BMA00023 – CITOSOL ACTIVE, bidon de 60 litres

Étiquetage

CITOSOL ACTIVE est un nettoyant non soumis à l'obligation d'étiquetage. Il n'est pas classé parmi les substances dangereuses selon le règlement CLP actuel et ne porte donc aucun symbole de danger ni aucun marquage.

Étiquetage SGH : --

Mot de signalisation : --

CITOSOL ACTIVE n'est ni une substance dangereuse ni une marchandise dangereuse.

Mentions de danger

EUH210 : fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Environnement : Impact environnemental réduit grâce à des composants biodégradables, classe WGK 1 (faiblement polluant pour l'eau) et aucune classification comme substance dangereuse pour les eaux conformément au règlement (CE) n° 1272/2008