

CITOSOL ACTIVE

Eigenschaften

- Kennzeichnungsfrei nach CLP
- Lagerklasse 12
- Nicht brennbare Flüssigkeiten
- VOC-73,54 % (2010/75/EU)
- ISEGA-zertifiziert
- Wassergefährdungsklasse 1
- Dichte 0,96 g/cm³
- Enthält keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs
- Biologisch abbaubar

CITOSOL ACTIVE ist ein moderner Hochleistungsreiniger für Stanzplatten sowie industrielle und technische Anwendungen.

Der leistungsstarke Reiniger entfernt zuverlässig, schnell und rückstandsfrei Klebstoffe, Öle, Fette, Harze, Wachse sowie andere hartnäckige Verschmutzungen und sorgt für saubere Oberflächen und zuverlässige Klebeverbindungen.

Seine schnelle Verdunstung ermöglicht eine zügige Weiterverarbeitung und hinterlässt einsatzbereite Oberflächen ohne störende Rückstände.

CITOSOL ACTIVE aktiviert durch die Reinigung die Oberfläche. Die Haftkraft von Klebebändern, Beschichtungen und Bedruckungen wird dadurch erhöht.

ISEGA-zertifiziert – geprüft für den Einsatz in lebensmittelnahen Produktionsbereichen der Verpackungs-, Wellpappen- und Lebensmittelindustrie gemäß den Vorgaben des ISEGA-Gutachtens. Unterstützt die Anforderungen von Hygienekonzepten gemäß HACCP sowie von Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards wie BRCGS und IFS. Grundlage hierfür ist die ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung für den vorgesehenen Einsatzbereich.

CITOSOL ACTIVE ist biologisch abbaubar.

CITOSOL ACTIVE kann für folgende Anwendungen verwendet werden:

- Entfernung von Klebstoffrückständen
- Reinigung/Entfettung von Wechselstanzplatten
- Reinigung des Stanztiegels
- Reinigung/Entfettung von Maschinen und Maschinenbauteilen
- Entfernung von Etiketten

CITOSOL ACTIVE ist z. B. ein Ersatz für: Aceton, IPA, Ethylacetat, Bremsenreiniger, Verdünner, Waschbenzin usw.

Anwendung

CITOSOL ACTIVE wird unverdünnt mit der Pumpsprühflasche aufgesprüht oder mit einem Lappen aufgetragen. Nach einer kurzen Einwirkzeit (abhängig von der Verschmutzung) wird der Reiniger durch Abreiben oder Nachreinigen mit klarem Wasser entfernt.

Verarbeitungstemperatur: 10 °C – 50 °C.

Prüfen Sie vor der Anwendung auf Gummi und Kunststoff an unauffälliger Stelle die Materialverträglichkeit. Kann lackierte Oberflächen angreifen. Im Zweifel vor Gebrauch das Material auf Verträglichkeit prüfen.

Werkstoffverträglichkeit

Das Produkt ist verträglich mit Edelstahl, Stahl, PP, PET, PUR.

Lagerung

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Bei 5 °C – 35 °C im Originalgebinde lagern.

Lagerfähigkeit: 12 Monate.

CITOSOL ACTIVE gehört nach TRGS 510 zur Lagerklasse 12 und ist damit nicht brennbar. Dadurch entstehen geringere Anforderungen an Lagerung und Brandschutz.

Lieferform

- BMA00020 – CITOSOL ACTIVE, 1-Liter-Kunststoffflasche
- BMA00021 – CITOSOL ACTIVE, 5-Liter-Kanister
- BMA00023 – CITOSOL ACTIVE, 60-Liter-Kanister

Kennzeichnung

CITOSOL ACTIVE ist ein kennzeichnungsfreier Reiniger. Er ist nach der aktuellen CLP-Verordnung nicht als Gefahrstoff eingestuft und trägt daher keine Gefahrensymbole oder Kennzeichnungen.

GHS-Kennzeichnung: --

Signalwort: --

CITOSOL ACTIVE ist weder ein Gefahrstoff noch ein Gefahrgut.

Gefahrenhinweise

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Umwelt: Reduzierte Umweltbelastung durch biologisch abbaubare Inhaltsstoffe, WGK 1 (schwach wassergefährdend) und keine Einstufung als gewässergefährdend gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008